

恒温試験から試料の保存など、
幅広い用途に応える低温恒温器シリーズ。

Fine

Low Temperature Incubators

低温恒温器



低温恒温器

- ファンによる強制送風循環方式を採用した高性能タイプ。
- ペルチェ素子を採用し、フロンフリー、低振動を実現しました。
- 視認性と操作性に優れたコントロールパネルを装備。

Photo:FLT-30



パーソナルユースに適したコンパクトタイプ。

- ▲▼キー入力による設定温度で連続運転します。
- 任意の温度(1点)を記憶できる温度メモリ機能付き。



< コントロールパネル >
FLT-15,FLT-15W用



FLT-15

シンプルで使いやすい省スペース型。
少量の試料の恒温試験から低温保存に便利です。



FLT-15W

低温領域をしっかりと管理。観測窓付きなので、扉を開けることなく試料の状態を観察できます。

プログラム運転メニューを搭載した高機能タイプ。

メニューキーにより、定値運転、クイックオートストップ、オートストップ・オートスタートをはじめ、温度勾配設定やリピート設定などのプログラム運転が可能です。



< コントロールパネル >
FLT-30,FLT-40,FLT-40W用



FLT-30

安定した温度環境を実現。プログラム機能で幅広い試験や実験に対応します。



FLT-40W

FLT-40の窓付きバージョン。
側面に振とう器の設置などに便利なサービスコンセント、ケーブル孔を用意。



FLT-40

各種実験に対応できる実用的なスタンダードタイプです。

■ 低温恒温器

商品コード	型式	内径寸法(mm)	容量(ℓ)	価格(¥)
000-61-22-41	FLT-15	250×250×250H	15.6	220,000
-42	FLT-30	300×300×300H	27	320,000
-43	FLT-40	350×350×350H	43	390,000

■ 低温恒温器 窓付き

商品コード	型式	内径寸法(mm)	容量(ℓ)	価格(¥)
000-61-22-44	FLT-15W	250×250×250H	15.6	230,000
-45	FLT-40W	350×350×350H	43	410,000

●仕様

型 式	FLT-15		FLT-30	FLT-40	FLT-15W	FLT-40W
使用温度範囲	Rt—20℃～60℃ (Rt25℃にて5℃)					
温度分布精度	±1.0℃ (at37℃)					
最高温度到達時間	60分以内 (20℃～60℃)	50分以内 (20℃～60℃)		60分以内 (20℃～60℃)		
最低温度到達時間	120分以内 (20℃～0℃)					
外形寸法 (mm)	350×396×530H		580×417×437H	470×496×665H	350×396×530H	470×496×665H
重 量 (kg)	20		25	37	22	39
電 源	AC100V 4.5A			AC100V 9A	AC100V 4.5A	AC100V 9A
付 属 品	棚板・棚受2組					

※ 価格には消費税は含まれておりません。

<http://www.tgk.co.jp>

価格と仕様は予告なく変更されることがあります。荷造費・運賃は別途申し受けます。

●取扱店



東京硝子器械株式会社

本 社 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-5-10
TEL03-3252-3461 FAX03-3252-5458
大阪営業所 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満4-14-2
TEL06-4800-3939 FAX06-4800-3938